

**Garant****Barra de mandrinar MDI redondo, derecha, Ø de mango DS / longitud de alcance L1: 12/34mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.**

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

**Descripción técnica**

Longitud total L	100 mm
Tornillo para plaquita	279810 1
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes retraídos	34 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

