

Garant**Barra de mandrinar, derecha, Ø de mango DS / longitud de alcance L1:
12/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.**

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	279810 1
Longitud total L	70 mm
Voladizo L ₁ de los soportes retraídos	12 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar