

Garant**Soporte de espuma rígida, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	956820 2
GTIN	4062406127602
Clase de artículo	91F

Descripción**Ejecución:**

Soporte de espuma rígida de chapa de acero para el asiento de insertos de espuma rígida de la anchura 20G / 500 mm. Con soportes adicionales que se pueden colocar centralmente para fijar la espuma con exactitud. En cada soporte caben 2 insertos de espuma del tamaño 8x20G o 4 insertos de espuma del tamaño 8x10G.

Idóneo para:

Para enganchar en paredes perforadas □ 9x9 mm a intervalos de 37 mm.

También se puede fijar al tablero de trabajo con 4 tornillos para madera (no incluidos en el volumen de suministro).

Lacado:

Soporte de espuma rígida gris claro RAL 7035, soporte adicional antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Apropiado únicamente para elementos de espuma con colocación prácticamente enrasada de las herramientas.

Solo es adecuado con restricciones para los insertos de espuma del catálogo. La herramienta debe planificarse con sujeción en espumas configuradas individualmente.

Descripción técnica

Altura útil	400 mm
Anchura	500 mm
Profundidad	125 mm
Tipo	2
adecuado para grosor de espuma	45 mm
Anchura útil	500 mm
Altura	440 mm
Tipo de producto	Soporte de espuma rígida