

Garant**Soporte de espuma rígida, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	956820 1
GTIN	4062406127596
Clase de artículo	91F

Descripción**Ejecución:**

Soporte de espuma rígida de chapa de acero para el asiento de insertos de espuma rígida de la anchura 20G / 500 mm. Con soportes adicionales que se pueden colocar centralmente para fijar la espuma con exactitud. En cada soporte caben 2 insertos de espuma del tamaño 8×20G o 4 insertos de espuma del tamaño 8×10G.

Idóneo para:

Para enganchar en paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

También se puede fijar al tablero de trabajo con 4 tornillos para madera (no incluidos en el volumen de suministro).

Lacado:

Soporte de espuma rígida gris claro RAL 7035, soporte adicional antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Apropiado únicamente para elementos de espuma con colocación prácticamente enrasada de las herramientas.

Solo es adecuado con restricciones para los insertos de espuma del catálogo. La herramienta debe planificarse con sujeción en espumas configuradas individualmente.

Descripción técnica

Altura	440 mm
Profundidad	110 mm
Anchura útil	500 mm
Altura útil	400 mm
adecuado para grosor de espuma	30 mm
Tipo	1
Anchura	500 mm
Tipo de producto	Soporte de espuma rígida