



## Tenazas llave con cubiertas, mango 2 comp., Longitud total: 180mm



### Datos de pedido

Número de pedido	813722 180
GTIN	4003773084280
Clase de artículo	83D

### Descripción

#### Ejecución:

Bocas **paralelas** y **lisas**; modelo cromado.

**Ajuste de muescas** pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca**.

Tenazas llave atramentadas, mangos de varios componentes. **Escala grabada con láser** (parte delantera **métrica** y trasera **anglosajona**), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

#### Aplicación:

**Agarre protector** de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

#### Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.º 813725.

### Descripción técnica

Abertura de sujeción	0 - 40 mm
Longitud de boca	22 mm
Longitud total	180 mm
Tipo de producto	Tenazas llave

### Accesorios

Mordazas protectoras para tenazas llave 6 piezas Tamaño  
180

813725 180

Surtido de piezas de repuesto para tenazas llave Tipo 180

705910 180