

Mitutoyo**Equipo digital de alturas QM-Height, Tipo: 350****Datos de pedido**

Número de pedido	445233 350
GTIN	4946368760568
Clase de artículo	44B

Descripción**Ejecución:**

Micrómetro de altura de alta precisión, compacto, de ajuste manual con indicador LCD monocromo de fácil lectura. Numerosas funciones de medición y análisis para el procesamiento de datos. Selección rápida y fácil de las funciones y todos los círculos importantes de diámetros interiores, exteriores y distancias. Velocidad de desplazamiento ilimitada. Vida útil de la batería mejorada.

Aplicación:

Ideales para el taller y la sala de medición.

Suministro:

Incluye palpador esférico \varnothing 5 mm, bloque calibrador, 4 pilas n.º 081561 tam. LR6.

Partes opcionales:

Pulsador, trazador, cable de datos y adaptador de red.

Descripción técnica

Incremento numérico conmutable	0,001 / 0,0005 mm
Método de desplazamiento del carro de medida	manual
Margen de error (L = longitud de medición en mm)	$2,4 + 3,5 L / 1000 \mu\text{m}$

Fuerza de medición	1,5 ±0,5 N
Cantidad de pilas contenidas	4
Calibración	E2
Desviación de la perpendicularidad (frontal)	7 µm
Precisión de repetición en el plano	1,8 µm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR6
Ámbito de aplicación máximo	0 - 465 mm
Capacidad de medición	0 - 350 mm
Suministro de energía	con pilas
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Equipo de alturas

Servicios

Calibración Equipo digital de alturas Capacidad de medición máxima 400 mm	024000 400
Calibración DAkkS Equipo digital de alturas Capacidad de medición máxima 400 mm	024010 400

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------