

Mitutoyo**Equipo digital de alturas QM-Height, Tipo: 600****Datos de pedido**

Número de pedido	445233 600
GTIN	4946368760582
Clase de artículo	44B

Descripción**Ejecución:**

Micrómetro de altura de alta precisión, compacto, de ajuste manual con indicador LCD monocromo de fácil lectura. Numerosas funciones de medición y análisis para el procesamiento de datos. Selección rápida y fácil de las funciones y todos los círculos importantes de diámetros interiores, exteriores y distancias. Velocidad de desplazamiento ilimitada. Vida útil de la batería mejorada.

Aplicación:

Ideales para el taller y la sala de medición.

Suministro:

Incluye palpador esférico Ø 5 mm, bloque calibrador, 4 pilas n.º 081561 tam. LR6.

Partes opcionales:

Pulsador, trazador, cable de datos y adaptador de red.

Descripción técnica

Calibración	E2
Cantidad de pilas contenidas	4
Desviación de la perpendicularidad (frontal)	12 µm

Capacidad de medición	0 - 600 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR6
Incremento numérico conmutable	0,001 / 0,0005 mm
Precisión de repetición en el plano	1,8 µm
Margen de error (L = longitud de medición en mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Método de desplazamiento del carro de medida	manual
Ámbito de aplicación máximo	0 - 715 mm
Fuerza de medición	1,5 ±0,5 N
Suministro de energía	con pilas
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Equipo de alturas

Servicios

Calibración DAkkSEquipo digital de alturas Capacidad de medición máxima 800 mm	024010 800
CalibraciónEquipo digital de alturas Capacidad de medición máxima 800 mm	024000 800

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------