



Chapa de diamante, Granulación: D126µm



Datos de pedido

Número de pedido	529110 D126
GTIN	4007220955925
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Chapa de policristalino flexible, cubierta con grano abrasivo de diamante **por ambos lados**.
Altura con revestimiento 0,7 mm.

Aplicación:

Ideal para trabajos de rectificaciones en superficies cóncavas y convexas.

Nota:

Las limas de diamante se pueden limpiar en petróleo con un cepillo metálico (por ej., 576000).

Descripción técnica

Tamaño de grano	D126
Grado de finura	medio
Medida	30×170 mm
Medio abrasivo	Policristalino
Símbolo de medio abrasivo	D
Anchura	30 mm
Altura	0,7 mm
Longitud	170 mm
Tipo de producto	Lima de diamante

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		