



Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: UNIFORM



Datos de pedido

Número de pedido	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegados y giratorios y potente imán de adherencia. Nueva generación de la versión **UNIFORM**. **Extremadamente robusto**, con indicador inteligente del estado de la carga y proyector adicional. Clip para cinturón.

Tecnología COB LED de alto rendimiento para una luz de superficie clara, homogénea en dos niveles de luminosidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cargador y cable del cargador USB.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	500 lm
Tensión de batería	3,7 V
Bombilla	Módulo LED

Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado nivel 2	250 lm
Capacidad de la batería	3 Ah
Longitud total	190 mm
Anchura total	60 mm
Clase de protección IP	IP 65
Duración ilumin.	3 h
Duración de la iluminación nivel 2	6 h
Peso	265 g
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	UNIFORM
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Cargador USB Tipo CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------