



Pegamento instantáneo, 20 g, Tipo: SLOW



Datos de pedido

Número de pedido	083361 SLOW
GTIN	4062406127886
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental. De endurecimiento lento, alta resistencia mecánica y capacidad para relleno de las fisuras, apropiado para **metal y plástico duro**, así como para la **totalidad de superficies/materiales absorbentes**, p. ej., **cuero, madera, corcho**.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia manual al cabo de	20 - 50 s
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	10 - 22 N/mm ²
Viscosidad dinámica	600 - 1500 mPas
Temperatura de almacenamiento	20 °C

Duración a partir de la fecha de fabricación	9 mes
Propiedad	no se adhiere
Margen de temperatura de aplicación	-55 °C
Resistencia a la tracción	10 - 20 N/mm ²
Densidad	1,06 g/cm ³
Base química	Cianoacrilato de etilo
Color	transparente
Forma	líquido
adecuado para material	Cuero
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Corcho
adecuado para material	materiales porosos
adecuado para material	Goma
adecuado para material	Plástico
Capacidad	20 ml
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido