

**Garant****Soporte de brochado de perfiles, pulgadas  $\varnothing d = 5$  mm,  $\varnothing$  de mango DS: 5/8pul**

## Datos de pedido

Número de pedido	293079 5/8
GTIN	4062406128951
Clase de artículo	29K

## Descripción

**Ejecución:**

Apropiado para tornos automáticos para cilindrar.

**Idóneo para:**

Máquinas CNC y convencionales.

**Partes opcionales:**

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

**Nota:**

- **Atención: utilizar siempre el  $\varnothing$  de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

## Descripción técnica

L	34 mm
Longitud del mango L <sub>s</sub>	35 mm

Tipo de mango	Mango cilíndrico
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Tamaño del mango	5/8 pul
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles