

Garant

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, pulgadas Ø d = 5 mm, TiN, Hexágono: 7/32pul

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293089 7/32 |
| GTIN | 4062406129217 |
| Clase de artículo | 29L |

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

| | |
|-------------------|------------------------|
| L | 7 mm |
| Material de corte | HSS |
| Tolerancia | + 0,13 hasta + 0,16 mm |

| | |
|------------------|---|
| perfil | Hexágono |
| L ₁ | 10 mm |
| Ø d | 5 mm |
| Recubrimiento | TiN |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |