

Garant

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, pulgadas Ø d = 12 mm, TiN, Hexágono: 7/64pul

**Datos de pedido**

Número de pedido	293083 7/64
GTIN	4062406129293
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

L	4 mm
Material de corte	HSS
Tolerancia	+ 0,06 hasta + 0,09 mm

perfil	Hexágono
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles