

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 5 mm, TiN,  
Cuadrado: 6mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293059 6
GTIN	4062406129569
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

**Descripción técnica**

Ancho de llave	6 mm
L	6 mm

Material de corte	HSS
Tolerancia	+ 0,13 hasta + 0,16 mm
perfil	Cuadrado
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles