

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 5 mm, TiN, Cuadrado: 2,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293059 2,5
GTIN	4062406129507
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

**Descripción técnica**

L	4 mm
Ancho de llave	2,5 mm

Material de corte	HSS
Tolerancia	+ 0,06 hasta + 0,09 mm
perfil	Cuadrado
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles