

Garant**Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior Ø d = 5 mm, TiN, Perfil Torx®: TX7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293069 TX7
GTIN	4062406129712
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

L	1,7 mm
Torx® oscilación diámetro exterior	2,08 mm
Ø del taladro previo	1,5 mm

Material de corte	HSS
Perfil Torx®	TX7
Tolerancia	0,0 hasta +0,01 mm
perfil	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles