

**LENOX** **Mango de asiento de cambio rápido, Tipo: 210S****Datos de pedido**

Número de pedido	589314 210S
GTIN	5706915077681
Clase de artículo	58Z

**Descripción****Ejecución:**

Vástago de asiento Quick-Change para un rápido cambio de herramienta (tirar, girar, enclavar).

**Suministro:**

Incluida broca de centrar HSS.

**Nota:**

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango insertable.

Para asiento MK2, p. ej., mango insertable n.º 342500 tam. 2/16.

Forma del mango: Hexagonal

Ancho de llave vástago: 8,7 mm

adecuado para Ø de corona perforada: 32 - 210 mm

**Descripción técnica**

Ancho de llave vástago	8,7 mm
adecuado para Ø de corona perforada	32 - 210 mm
Forma del mango	Hexagonal

