



Vástago de asiento, Tipo: 210S



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 589310 210S |
| GTIN | 4045197158758 |
| Clase de artículo | 52S |

Descripción

Ejecución:

Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

Suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango insertable.

Para asiento MK2, p. ej., mango insertable n.º 342500 tam. 2/16.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Forma del mango | Hexagonal |
| adecuado para Ø de corona perforada | 32 - 210 mm |
| Ancho de llave vástago | 11 mm |
| Tipo de producto | Vástago de asiento |

