

LENOX **Mango de asiento de cambio rápido, Tipo: 30****Datos de pedido**

Número de pedido	589314 30
GTIN	5706915077674
Clase de artículo	58Z

Descripción**Ejecución:**

Vástago de asiento Quick-Change para un rápido cambio de herramienta (tirar, girar, enclavar).

Suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango insertable.

Para asiento MK2, p. ej., mango insertable n.º 342500 tam. 2/16.

Descripción técnica

Ancho de llave vástago	9,5 mm
Forma del mango	Hexagonal
adecuado para Ø de corona perforada	14 - 30 mm
Tipo de producto	Vástago de asiento

