

**Vástago de asiento, Tipo: 30****Datos de pedido**

Número de pedido	589310 30
GTIN	4045197158741
Clase de artículo	52S

**Descripción****Ejecución:**

Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

**Suministro:**

Incluida broca de centrar HSS.

**Nota:**

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango insertable.

Para asiento MK2, p. ej., mango insertable n.º 342500 tam. 2/16.

**Descripción técnica**

adecuado para Ø de corona perforada	14 - 30 mm
Forma del mango	Hexagonal
Ancho de llave vástago	11 mm
Tipo de producto	Vástago de asiento

