

Garant**Par de guantes protectores de soldador, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094101 10
GTIN	4062406128906
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

GARANT – Guantes de soldador de cuero de cabra de plena flor con diseño GARANT característico. Acabado de alta calidad y forma anatómica para maximizar la sensibilidad en los dedos para guiar el ánodo durante los procesos de soldadura y, al mismo tiempo, ofrecer una buena protección. La superficie interior del puño está equipada con tejido de lino para aumentar la comodidad de uso y la absorción del sudor. Ideal para procedimientos de soldadura TIG.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes de soldador
Categoría de protección	Categoría III
Talla de guante	10
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Característica de los guantes	Exento de silicona

Aplicación	reutilizable
Longitud	350 mm
Espesor	0,8
Material de base	Cuero de cabra
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Peso	157 g
Material	Cuero de cabra de plena flor
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipo B
Procedimiento de soldadura	WIG
Color	blanco/marrón
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador