

Garant**Par de guantes protectores de soldador, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094116 10
GTIN	4062406129835
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

GARANT – Guantes de soldador de cuero vacuno hendido con diseño GARANT característico. Acabado de alta calidad, con las costuras 100 % sin poliéster, y ajuste anatómico para lograr una buena sensibilidad al tacto durante el proceso de soldadura. La superficie interior del puño está equipada con tejido de lino para aumentar la comodidad de uso y la absorción del sudor. Ideal para procedimientos de soldadura MIG/MAG.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes de soldador
Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría III
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4

Aplicación	reutilizable
Longitud	350 mm
Espesor	0,8
Material de base	Cuero vacuno hendido
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Peso	230 g
Material	Cuero vacuno hendido
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Tipo A
Procedimiento de soldadura	MIG/MAG
Color	blanco/marrón
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador