

ejendals

Par de guantes protectores de soldador Tegera® 126A, Talla de los guantes: 9



Datos de pedido

Número de pedido	094123 9
GTIN	7340118312330
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 126A. Guante de soldador sin forro con **sensibilidad al tacto excelente** (tacto en las puntas de los dedos 5 según EN 420) y forma ajustada excelente. Dedo índice reforzado y con costuras reforzadas por hilo Kevlar® para el uso en entornos de trabajo especialmente exigentes. Resistente a calor de contacto de 100 °C.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes de soldador
Categoría de protección	Categoría III
Talla de guante	9
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación	reutilizable
Longitud	310 mm

Material de base	Cuero de cabra de plena flor
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Contenido	12
Material	Cuero de cabra de plena flor
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Calor por contacto hasta	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipo B
Procedimiento de soldadura	WIG
Color	amarillo / blanco
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador