

Garant**Par de guantes MASTER FIT, Talla de los guantes: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	094305 6
GTIN	4062406128807
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Guante multiuso de forma anatómica con recubrimiento doble de nitrilo y espuma de nitrilo con PU a base de agua. Material de base agradable con **tecnología de punto 18 Gauge** de nailon para una sensibilidad al tacto excelente. Adecuado tanto para entornos laborales secos como para zonas aceitosas, embadurnadas y húmedas. Exento de DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Serie	MASTER FIT
Talla de guante	6
Tipo de guante	Guantes multiuso

Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388	4121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Nitrilo/PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	250 mm
Color	azul / naranja
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso