



## Luminarias de trabajo LED de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: PEN



### Datos de pedido

Número de pedido	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

**COLOUR MATCH.** LED especial con un elevado valor CRI para una **perfecta reproducción del color** y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. **Lente de vidrio intercambiable** y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria. **MATCHPEN.** Pequeña linterna de bolígrafo portátil con función de enfoque para una iluminación agrupada y concentrada entre 10° y 70°. Ideal para detectar arañazos y rastros de rectificado en los controles de calidad.

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluye 2 x pilas AAA.

### Descripción técnica

Color luz	color auténtico
Cantidad de pilas contenidas	2
Corriente de alumbrado	100 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con pilas
Tipo de pila	Micro, AAA
Anchura total	16 mm
Duración ilumin.	2 h

Clase de protección IP	IP 54
Valor CRI	95
Longitud total	150 mm
Peso	60 g
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	MINI
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

## Accesorios

Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR3	081559 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081552 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081551 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081554 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081553 LR3