



Pulverizador a presión con 2 boquillas pulverizadoras distintas, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	083515 2
GTIN	2050001652898
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:

Depósito de plástico de alta calidad. Pomo manejable para crear presión. **Boquilla pulverizadora regulable** desde neblina hasta chorro puntual.

2 boquillas pulverizadoras de distintas **longitudes, pulverización en cualquier posición**, con junta de Viton. Con palanca de bloqueo para función de pulverización continua.

Aplicación:

Resistente a líquidos comunes **con contenido de disolventes**, hidrocarburos, (limpiadores de frenos), aceites minerales y grasas. **No apropiado para líquidos corrosivos**, que podrían atacar la junta de Viton.

Descripción técnica

Material junta	Viton
Material cabezal pulverizador	PA
Material tobera pulverizadora	Latón
Capacidad	2 l
Presión de servicio máx.	3 bar

Tipo de producto

Frasco pulverizador

Accesorios

Juego para pulverizador a presión n.º 083515

083513