

## HEDI

### Prolongador de cables plástico, Tipo: 40B2



#### Datos de pedido

Número de pedido	081125 40B2
GTIN	
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica. Con tapas de cierre automático. Para el empleo **continuo** al aire libre. Conforme a DGUV I 203-005 (anteriormente BGI 600).

Cable blindado de PU Plus.

**Sección transversal del cable 2,5 mm. Protección personal PRCD-S montada en el cable.**

Corriente nominal de activación 30 mA, tiempo de activación  $\leq 30$  ms.

##### Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

#### Descripción técnica

Tipo	40B2
------	------

Longitud de cable	40 m
Material cable	Cable blindado
Tensión de red	250 V
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Estructura de cable	3G2,5
Clase de cable	H07BQ-F
Clase de protección IP	IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Material carcasa	Plástico
Número de tomas de corriente	3
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Sistema de diagnóstico existente	sí
Tipo de producto	Bobina de cables