

HEDI

Prolongador de cables de plástico para F, B, PL y CZ, Tipo: 25B2



Datos de pedido

Número de pedido	081138 25B2
GTIN	
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica. Robusta bobina de cables de plástico a prueba de golpes con **protección contra el sobrecalentamiento**.

- **Clavija de entrada de 400 V CEE 16 A.**
- **Toma de salida CEE de 400 V, 16 A, con tapa de cierre automático.**
- **Dos enchufes Schuko estándar de 250 V con tapas de cierre automático.**
- **Sección transversal del cable 2,5 mm.**

Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

Con tomas de corriente de 250 V **para los países F, B, PL y CZ. Sección transversal del cable 2,5 mm.**

Cable blindado de PU Plus.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

Tipo	25B2
Número de tomas de corriente 400 V/16 A	1
Tensión de red	400 V
Longitud de cable	25 m
Número de tomas de corriente 230 V	2
Clase de cable	H07BQ-F
Estructura de cable	5G2,5
Material cable	Cable blindado
Potencia nominal en estado desenrollado	5500 (16 A) W
Clase de protección IP	IP 44
Material carcasa	Plástico
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Bobina de cables