



## Banco de trabajo con 3 cajones y 1 puerta batiente, Longitud de tablero: 2000mm



### Datos de pedido

Número de pedido	929540 2000
GTIN	4062406130039
Clase de artículo	92W

### Descripción

#### Ejecución:

- **Tablero de trabajo de 40 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.**
- **Estructura inferior - chapa de acero soldado.**
- **Cajones de chapa de acero con rodillos de marcha fácil de Delrin.**
- **Puertas de chapa de acero, con cubeta de plástico, ángulo de apertura de 180° y bisagra con autocierre.**
- **Cerradura central de pasador cilíndrico con 2 llaves.**

#### Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 180; 180; 180

Altura de puerta (derecha) mm: 540

#### Partes opcionales:

En cuanto a estantes adecuados, ver n.º 929581.

#### Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, frontal antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo, estantes y estanterías galvanizados.**

#### Nota:

Otros acabados de frontales posibles: gris claro RAL 7035, azul señal RAL 5005. No es posible una pintura especial.

### Descripción técnica

Banco de trabajo con cierre centralizado	sí
--	----

Peso	113 kg
Altura puerta (derecha)	540 mm
Altura	850 mm
Banco de trabajo en línea	no – el saliente del tablero es demasiado grande
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Cantidad de cajones	3
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	900 kg
Cajón anchura útil	490 mm
Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Profundidad de la estructura inferior	630 mm
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Cajón profundidad útil	520 mm
Anchura de la estructura inferior	1775 mm
Grosor material	1,5 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	100 kg
Grosor de plaquita	40 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	90 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Compensación de altura	20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Banco de trabajo

## Accesorios

Casquillo de la cerradura 225-010-9 sin bombillo

914202