


**martor****Estera de corte, Tipo: DINA1****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 842210 DINA1  |
| GTIN              | 4002632800733 |
| Clase de artículo | 84D           |

**Descripción****Ejecución:**

En cinco tamaños diferentes, para colocar bajo cortes de todo tipo.

- **Constituido por un núcleo sólido y dos superficies exteriores resistentes.**
- **Autocurativo: las superficies exteriores se retraen de nuevo inmediatamente después del corte.**

Impresión de trama en cm (parte delantera) y pulgadas (parte posterior). La denominación del tipo se refiere al tamaño de la impresión.

**Descripción técnica**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Altura           | 3 mm             |
| Anchura          | 620 mm           |
| Longitud         | 870 mm           |
| Impresión        | DIN A1           |
| Tipo de producto | Base para cortar |