


martor**Estera de corte, Tipo: DINA4****Datos de pedido**

Número de pedido	842210 DINA4
GTIN	4002632800764
Clase de artículo	84D

Descripción**Ejecución:**

En cinco tamaños diferentes, para colocar bajo cortes de todo tipo.

- **Constituido por un núcleo sólido y dos superficies exteriores resistentes.**
- **Autocurativo: las superficies exteriores se retraen de nuevo inmediatamente después del corte.**

Impresión de trama en cm (parte delantera) y pulgadas (parte posterior). La denominación del tipo se refiere al tamaño de la impresión.

Descripción técnica

Longitud	320 mm
Anchura	230 mm
Altura	3 mm
Impresión	DIN A4
Tipo de producto	Base para cortar