

ejendals

Par de guantes Tegera® 882, Talla de los guantes: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094366 8
GTIN	7392626040205
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 882. Guante sintético con recubrimiento completo de espuma de nitrilo y buen agarre. Mediante la forma ajustada ceñida y un buen tacto en las puntas de los dedos, el guante es excelente para aplicaciones mecánicas de precisión en **entorno húmedo o aceitoso. Calor de contacto hasta 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
EN 388:2016	4121X

EN 407	X1XXXX
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro
Tecnología de punto	15G
Calor por contacto hasta	100 °C
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso