

 Mahr**Banco de medición de longitud pequeño Precimar, Tipo: 0-60****Datos de pedido**

Número de pedido	424920 0-60
GTIN	4059192064624
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Banco de medición de longitud pequeño para mediciones precisas en el área de producción. Mesa de apoyo ajustable en altura en continuo (Ø 60 mm). Protección del medio de medición empleado mediante acoplamiento incorporado. Superficies de medición templadas. Utilizable con todas las pantallas de visualización con vástago de fijación de 8 mm (se puede suministrar a petición).

**Texto publicitario ventajas:**

Precimar SM 60 es un banco de medición de longitud pequeño y fácil de manejar para mediciones exteriores rápidas y precisas en piezas de trabajo.

- **Montaje sencillo del aparato**
- **Posibilidad de uso cercano a producción gracias a la construcción robusta**
- **Adaptación rápida a piezas de trabajo nuevas**
- **Libre elección de los medios de medición (p. ej., reloj comparador digital, palpador de medición, etc.)**
- **Superficies de medición con superficie de palpado templada**
- **Protección del medio de medición empleado mediante acoplamiento incorporado**
- **Uso de los suplementos de medición más diversos**
- **Manejo para zurdos y diestros**
- **Pinola de medición desplazable**

**Suministro:**

**Sin** cuadrante indicador o reloj comparador.

**Partes opcionales:**

Reloj comparador n.º 434314 tam. 25; 434318 tam. 25; 434320 tam. 25; 434324 tam. 25; 434656 tam. 25; 434655 tam. 25; calibre de altura compacto 434707 tam. 1200; palpador inductivo 434760 tam. 2004M

## Descripción técnica

Intervalo de medición	25 mm
Paralelismo ortogonal de las superficies medición	1 µm
Ø superficie de medición	6 mm
Fuerza de medición	1 ±0,2 N
Peso	9 kg
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Horquilla de control con comparador