



Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Clase de artículo	63V

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con innovador control de convertidor, posicionado directamente en el mango.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Acero al cromo vanadio, realización pulida.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Número de dientes: 80

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	120 mm
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4,5 grados
Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca

