

Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1, Tipo: 0



Datos de pedido

Número de pedido	483914 0
GTIN	2050002038370
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de \varnothing 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de \varnothing 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de \varnothing 1,00, un lado con bisel.

Nota:

Indicar el \varnothing deseado como información adicional en el pedido, p. ej., n.º 483914 tam. 5 **10,08**.

Descripción técnica

Longitud espiga de medición	40 mm
Altura de paso	0,01 mm
medida nominal	0,3 - 0,49 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028260 20
CalibraciónEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028240 20

