

Garant**Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 150mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 725490 150 |
| GTIN | 4062406130633 |
| Clase de artículo | 71B |

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 15°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---|
| Longitud total | 150 mm |
| Bisel de corte | sin filo de corte |
| Mango | revestido de plástico |
| Material | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite |
| Superficie | pulida |
| Encabezamiento | acodado 15° |
| Atributo del nombre de producto | KW |

| | |
|----------------------------|------------------|
| con muelle de abertura | sí |
| para plásticos | sí |
| Tornillo de tope regulable | sí |
| Tipo de producto | Alicate cortante |