



Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: MINI-PRO



Datos de pedido

Número de pedido	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegados y giratorios y potente imán de adherencia. Nueva generación de la versión **MINI-MAG**, luz de proyector y principal intensa, con indicador de carga en la parte delantera.

Tecnología COB LED de alto rendimiento para una luz de superficie clara, homogénea en dos niveles de luminosidad.

Posibilidad de atenuación con progresión continua.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye el cable USB.

Descripción técnica

Bombilla	Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas	1

Capacidad de la batería	1,2 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado	20 - 200 lm
Tensión de batería	3,7 V
Suministro de energía	a batería
Duración ilumin.	2 - 20 h
Longitud total	202 mm
Clase de protección IP	IP 54
Anchura total	40 mm
Peso	143 g
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	MINIMAG PRO
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Batería de iones de litio Capacidad de la batería 1200 mAh	081431 1200
--	-------------