



Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: MAG-PRO



Datos de pedido

Número de pedido	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegados y giratorios y potente imán de adherencia. Nueva generación de la versión **MAG3** con rendimiento lumínico extremadamente elevado, luz de proyector y principal muy intensa, con indicador de carga en la parte delantera.

Tecnología COB LED de alto rendimiento para una luz de superficie clara, homogénea en dos niveles de luminosidad.

Posibilidad de atenuación con progresión continua.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye el cable USB.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	2,6 Ah

Cantidad de baterías contenidas	1
Corriente de alumbrado	60 - 600 lm
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	3,7 V
Bombilla	Módulo LED
Clase de protección IP	IP 54
Anchura total	70 mm
Duración ilumin.	1,5 - 15 h
Longitud total	270 mm
Peso	312 g
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	MAG-PRO
Tipo de producto	Lámpara de trabajo