

**Foco de luz LED de área, 230 V, Consumo de potencia: 65W****Datos de pedido**

Número de pedido	081267 65
GTIN	5708997356371
Clase de artículo	08C

Descripción**Ejecución:**

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.

Lámpara de trabajo de 360° de alto rendimiento con toma de corriente Schuko. La lámpara se puede suspender en cualquier lugar por gancho resistente o instalar directamente en el banco de trabajo.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Idóneo para:

Soporte de tres patas n.º 081252, tam. 1,35-3.

Descripción técnica

Bombilla	Lámpara LED
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Corriente de alumbrado	6000 lm

Consumo de potencia	65 W
Ángulo de emisión ajustable	360 grados
Peso	3500 g
Color luz	6000 K
Clase de protección IP	IP 54
Tensión nominal	220 - 240 V
Longitud total	305 mm
Anchura total	199 mm
Altura total	199 mm
Longitud cable de conexión	5 m
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Panel de luz