

Garant**Par de guantes Cut B, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094405 10
GTIN	4062406131227
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Todos los componentes, tanto el material de base como el recubrimiento, **libres de silicona** (comprobado por el Fraunhofer Institut). Por este motivo es excelentemente apropiado para áreas de empleo de la industria del automóvil o los talleres de pintura.

Guante protector frente a cortes exento de silicona con una buena forma ajustada y peso ligero. Por su gran movilidad en los dedos es muy adecuado para el trato preciso con piezas pequeñas de aristas agudas. Hilo especial con Spandex de **tecnología de punto 18-Gauge** y recubrimiento de poliuretano resistente.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso

Talla de guante	10
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de LABS
Característica de los guantes	Exento de silicona
EN 388	4X42B
Material de base	Nailon / hilo especial / Spandex
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	180 mm
Color	gris / naranja
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes multiuso