

Garant**Par de guantes Cut B, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094405 11 |
| GTIN | 4062406131234 |
| Clase de artículo | 01H |

Descripción**Ejecución:**

Todos los componentes, tanto el material de base como el recubrimiento, **libres de silicona** (comprobado por el Fraunhofer Institut). Por este motivo es excelentemente apropiado para áreas de empleo de la industria del automóvil o los talleres de pintura.

Guante protector frente a cortes exento de silicona con una buena forma ajustada y peso ligero. Por su gran movilidad en los dedos es muy adecuado para el trato preciso con piezas pequeñas de aristas agudas. Hilo especial con Spandex de **tecnología de punto 18-Gauge** y recubrimiento de poliuretano resistente.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Categoría de protección | Categoría II |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Talla de guante | 11 |
| Contenido | 12 |
| Característica de los guantes | Exento de LABS |
| Característica de los guantes | Exento de silicona |
| EN 388 | 4X42B |
| Material de base | Nailon / hilo especial / Spandex |
| Recubrimiento | PU |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Longitud | 180 mm |
| Color | gris / naranja |
| Tecnología de punto | 18G |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | B |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |