

Garant**Par de guantes Cut B, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094405 7
GTIN	4062406131098
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Todos los componentes, tanto el material de base como el recubrimiento, **libres de silicona** (comprobado por el Fraunhofer Institut). Por este motivo es excelentemente apropiado para áreas de empleo de la industria del automóvil o los talleres de pintura.

Guante protector frente a cortes exento de silicona con una buena forma ajustada y peso ligero. Por su gran movilidad en los dedos es muy adecuado para el trato preciso con piezas pequeñas de aristas agudas. Hilo especial con Spandex de **tecnología de punto 18-Gauge** y recubrimiento de poliuretano resistente.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso

Talla de guante	7
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de LABS
Característica de los guantes	Exento de silicona
EN 388	4X42B
Material de base	Nailon / hilo especial / Spandex
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	180 mm
Color	gris / naranja
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes multiuso