

ejendals

Par de guantes Tegera® 8805 Infinity, Talla de los guantes: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094561 7
GTIN	7340118319339
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 8805 Infinity. Guante de protección frente a cortes configurado anatómicamente con **tecnología de punto 18-Gauge** para una forma ajustada óptima y una buena sensación en la punta de los dedos. Recubrimiento de espuma de nitrilo-PU basado en agua de alta calidad, que proporciona un buen agarre. Con flexión de los pulgares reforzada. Para **calor de contacto de hasta 100 °C. apto para pantalla táctil**. Homologado para la manipulación de alimentos. Además, el guante está libre de **silicona** y ha sido probado dermatológicamente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Talla de guante	7
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes

Contenido	6
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Característica de los guantes	Exento de DMF
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Material de base	Nailon, fibra de acero, carbono
Recubrimiento	Espuma de nitrilo/ PU con base de agua
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris / amarillo
Norma	EN 407
Calor por contacto hasta	100 °C
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes