

Garant GRIDLINE

**Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg, 20×20G,  
Altura frontal de cajón: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	930534 50
GTIN	4062406131166
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

**Idóneo para:**

Carcasa de armario de herramientas 24×24G n.º 930525.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Altura frontal	50 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Peso	8 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura útil	25 mm

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Profundidad útil en G	20
Anchura útil en G	20
Intervalo de empleo	Carro de montaje
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	500 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	20x20G
Tipo de producto	Cajón

## Accesorios

Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Juego de tiras de rotulación 10 piezas Anchura útil de cajón en G 20	951030 20
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Cubierta de PVC para juego de tiradores 10 piezas Anchura útil de cajón en G 20	951032 20