


**Puerta batiente doble rejilla, anchura 2200 mm, Altura: 2550mm****Datos de pedido**

Número de pedido	994113 2550
GTIN	4260214930081
Clase de artículo	99T

**Descripción****Ejecución:**

Sistema variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujeta en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

**Suministro:**

Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

**Lacado:**

A elección **con recubrimiento de polvo gris claro RAL 7035 (pintura estándar)**, azul señal RAL 5005, azul ultramar RAL5002, azul brillante RAL5007, azul genciana RAL5010, azul celeste RAL5012, azul turquesa RAL5018, gris polvo RAL 7037.

**Descripción técnica**

Altura	2550 mm
Anchura	2200 mm

Tipo de producto

Puerta de rejilla