

Garant GRIDLINE

**Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg, 36×20G,  
Altura frontal de cajón: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	930744 300
GTIN	4062406131654
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Capacidad de carga de 75 kg.

**Idóneo para:**

Carcasa de armario de herramientas 40×24G n.º 930735.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Cajones superficie útil en G	36×20
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Peso	24 kg

Altura frontal	300 mm
Altura útil	275 mm
Anchura útil en G	36
Profundidad útil en G	20
Intervalo de empleo	Carro de montaje
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	900 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×20G
Tipo de producto	Cajón

## Accesorios

Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951032 36
Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10	951025 10
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 36	951020 36
Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951030 36