

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con 5 cajones, con tablero Eluplan gris oscuro transportable con placa de granito, Tamaños: 1500/5**Datos de pedido**

Número de pedido	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Clase de artículo	41W

Descripción**Ejecución:**

Puesto de trabajo de medición móvil con placa de roca dura para el uso transportable.

Placa de medición y de control de granito natural selecto, precisión 0. Lapeado con diamante fino para el control. Libre de fallos, estructura homogénea. Resistente a la torsión y a la flexión. Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida. **Incluye manguito con rosca interior inoxidable M8. Tablero de trabajo Eluplan oscuro, grosor 50 mm;** revestimiento de plástico de 2 mm de grosor con superficie resistente a la abrasión y a los choques. El revestimiento es antiestático y, en gran parte, resistente a los ácidos y las bases débiles. La superficie tenaz es especialmente adecuada para piezas sensibles. Cantos con perfil de encolar para rebordes ABS en todos los lados. **Pies soporte móviles** de tubo cuadrado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marca. Rueda orientable con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Paneles posteriores y estantes de almacenamiento de chapa de acero. Carcasa 24G, 600 mm de ancho de chapa de acero, con cierre central por cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial, desbloqueo individual de los cajones monomanual y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50; 75; 75; 100; 125

Suministro:

Incluye placa de roca dura Gen. 0 630 x 400 mm, manguito con rosca interior M8. Completamente montado. Incluye carcasa con cajones.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Suspensión para placa de roca dura antracita RAL 7016, cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035 (no configurable).

Nota:

Encontrará accesorios en nuestro catálogo de mobiliario industrial, volumen 3.

Descripción técnica

Planeidad	0,007 mm
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Altura	850 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Serie	vario
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Placa de granito anchura	400 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Placa de granito longitud	630 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Peso	208 kg
Cajón anchura útil en G	20
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil