

Garant GRIDLINE

**Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg, 36×24G,
Altura frontal de cajón: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	931356 125
GTIN	4062406132231
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje.

Capacidad de carga de 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 40×28G n.º 931335.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura frontal	125 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Altura útil	100 mm
Cajones superficie útil en G	36×24
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual

Peso	19 kg
Anchura útil en G	36
Profundidad útil en G	24
Intervalo de empleo	Carro de montaje
Anchura útil	900 mm
Profundidad útil	600 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	36x24G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 36	951020 36
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/3	950550 75/3
Cubierta de PVC para juego de tiradores 10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951032 36
Juego de tiras de rotulación 10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951030 36