

**HOLEX****Par de guantes Cut F / A6, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094614 10
GTIN	4062406132545
Clase de artículo	02H

**Descripción****Ejecución:**

Guantes con nueva tecnología de fibras **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Guantes protectores frente a cortes con el nivel de protección contra cortes máximo EN-ISO F (corresponde a ANSI A6) y tecnología de punto 13-Gauge para actividades pesadas con peligro de corte extremo.

**Modelo de texto publicitario:**

Guantes con nueva tecnología de fibras DYTEC® **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

Nivel de protección contra cortes F (según ANSI A6) para actividades arduas con un peligro de corte extremo.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Texto publicitario indicaciones:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Talla de guante	10
Tecnología de punto	13G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Material de base	DYTEC
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	F
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes