



Par de guantes Cut D, Talla de los guantes: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094612 11
GTIN	4062406132385
Clase de artículo	02H

Descripción

Ejecución:

Guantes con nueva tecnología de fibras **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

HOLEX Cut D. Guantes protectores frente a cortes con el nivel de protección contra cortes D y **tecnología de punto 18-Gauge** para actividades precisas con peligro de corte elevado.

Modelo de texto publicitario:

Guantes con nueva tecnología de fibras DYTEC® **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

Técnica de punto 18 Gauge para actividades de precisión con un peligro de corte medio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Talla de guante	11
Categoría de protección	Categoría II
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Material de base	DYTEC
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / gris
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	D
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes